

- Universalrengöring.
- Brett användningsområde - för fordonstvätt, båttvätt, kaross- och kapelltvätt, som målartvätt, i städmaskiner och mer.
- Mycket koncentrerat medel.
- Är aluminiumsäker och har korrosionshämmande effekter.



## ALLSIDIG RENGÖRING

### Alkalisk Avfettning

#### Produktbeskrivning:

Ett mycket effektivt alkaliskt avfettningsmedel som klarar svåra rengöringsarbeten och är samtidigt aluminiumsäker. Produkten har ett stort användningsområde och kan användas för många typer av rengöring - utmärkt till fordonstvätt, fasadtvätt, målartvätt, i städmaskiner m.m. Dessutom löser den effektivt trafikfilm, fett, damm och sot.

#### Bruksanvisning:

Medlet spädes med vatten före användning (se doseringstabell) och appliceras med hjälp av lågtrycksspruta eller sprayflaska. Spraya på medlet, låt verka några minuter (5-15 min) och skölj därefter av med vatten. Kan användas i högtrycksspruta med injektor, i städmaskin, i hink för handtvätt eller i avfettningsanläggningar. Rengöringseffekten höjs vid användning av hett vatten. OBS! Låt ej medlet torka in och applicera ej produkten på varma ytor.

#### Dosering:

Personbilar, borsttvätt 1 l till 25-50 delar vatten.

Personbilar, handtvätt 1 l till 100-150 delar vatten.

Lastbilar, maskiner, svårt smutsade ytor 1 l till 5-20 delar vatten.

#### pH-värde:

1 koncentrat ca 13

#### RESULTAT - ALKALISK AVFETTNING ALLSIDIG RENGÖRING - A1

Art.nr.	Förp. strl.	Transport
1010005	5 l	3 st/kart
1010025	25 l	
1010205	205 l	

#### FARA

##### Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.



Orsakar allvarliga ögonskador. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, foder, läkemedel och liknande. Skyddas mot frost. Tömd och droppfri förpackning sorteras som hårdplast.

Innehåll: 5-15% Nonjoniskatensider, <5% Natriummetasilikat, <5% Amfotära tensider, < 5 % komplexbildare

UFI-kod: 36A0-JOTR-900V-STJ5